E10103

어댑터 플러그

ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

No scale drawing available

어플리케이션		
특수성(시스템)		금으로 도금한 접속점
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 600 AC/DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...100
보호등급		IP 68
기계적 데이터		
무게	[g]	45,36
마운팅 스레드		1/2" NPT
재질		알루미늄 알루마이트로 도금함
모듈형 본체 재질		알루미늄, 알루마이트로 도금함
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		

, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x 7/8", 일자형; 코딩: A; 성형체: 알루미늄, 알루마이트로 도금함; 접촉점: 금으로 도금함

E10103

어댑터 플러그

ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)

연결부



	코어 색상 :
BK =	흑색
GN =	녹색
WH =	흰색