


E10128



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH040PLS0005E03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압 [V] 10...55 DC

작동 조건

주변온도 [°C] -40...90

보호등급 IP 67

기계적 데이터

크기 [mm] 25 x 15 x 32

재질 PUR

너트 재질 PUR

비고

포장당 1 갯수

전기적 연결

케이블: 5 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 7자형; 성형체: PUR; 잠금: PUR




E10128



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH040PLS0005E03

연결부



제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)