


E10136



전선연결이 가능한 소켓

SDOGH042PLSFKPG



전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
-------	-----	------------

출력

전기적 디자인	PNP
---------	-----

작동 조건

주변온도	[°C]	-40...85
------	------	----------

보호등급	IP 67
------	-------

기계적 데이터

무게	[g]	14
----	-----	----

크기	[mm]	18 x 18 x 46
----	------	--------------

재질	PA
----	----

모듈형 본체 재질	PA
-----------	----

너트 재질	PA
-------	----

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색

비고

포장당	1 갯수
-----	------

E10136



전선연결이 가능한 소켓

SDOGH042PLSFKPG

전기적 연결

스크류 터미널: ...0,75 mm²; 케이블 피복: Ø 4...6 mm

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PA; 잠금: PA



연결부

