


E10154



리미트 플런저  
LIMIT PLUNGERS IE



1      스프링 리턴을 보유한 이동식 볼트 스트로크 1,5mm, Ø 5,5mm

| 어플리케이션                 |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 디자인                    | 타입용, M8 x 1, Sn = 1 mm b, 2 mm b                            |
| 기계적 데이터                |                                                             |
| 무게                     | [g] 36,6                                                    |
| 재질                     | 리미트 플런저: 공구제작용 철강; 플런저: 강철 전<br>면을 강화시킴; 마디가 있는너트: 황동 니켈도금합 |
| 활성력 (Activation force) | [N] 4,9...7845                                              |
| 비고                     |                                                             |
| 포장당                    | 1 갯수                                                        |