


E10155



리미트 플런저
LIMIT PLUNGERS ITB



1 스프링 리턴을 보유한 이동식 볼트 스트로크 1,5mm, Ø 5,5mm

어플리케이션	
디자인	타입용, Ø 6,5 mm, Sn = 1mm b
기계적 데이터	
무게	[g] 44,4
재질	리미트 플런저: 공구제작용 철강; 플런저: 강철 전 면을 강화시킴; 마디가 있는너트: 황동 니켈도금함
활성력 (Activation force)	[N] 4,9...7845
비고	
포장당	1 갯수