

E10160




소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH042MSS0002B03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: EVC007

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



전기적 데이터

동작 전압 [M] 10...30 DC

출력

전기적 디자인 PNP

작동 조건

주변온도 [°C] -25...90

보호등급 IP 67

기계적 데이터

크기 [mm] 27 x 15 x 39

재질 TPU 투명함

모듈형 본체 재질 TPU, 투명함

너트 재질 황동, 니켈도금함

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이 스위칭 상태 1 x LED, 황색

작동 1 x LED, 녹색

비고

포장당 1 갯수

E10160



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH042MSS0002B03

전기적 연결


케이블: 2 m, PUR, 주황색, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 투명함; 잠금: 황동, 니켈도금함



연결부



BN = 코어 색상 : 갈색
BK = 흑색
BU = 청색