


E10171



소켓을 보유한 접속 케이블
ADOGH040MSS0005B03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 250 AC / < 300 DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
크기	[mm]	15 x 15 x 43
재질		TPU
모듈형 본체 재질		TPU
너트 재질		황동, 니켈도금함
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 5 m, PUR, 주황색, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
전기적 연결 - 소켓		

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함




E10171



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH040MSS0005B03

연결부



BN =	코어 색상 :
BK =	갈색
BU =	흑색
	청색