


# E10197



## 소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAG030--S0005A03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



### 전기적 데이터

동작 전압 [V]	< 60 AC/DC
보호 클래스	III

### 작동 조건

주변온도 [°C]	-25...90
보호등급	IP 67

### 기계적 데이터

크기 [mm]	17 x 8 x 25
재질	PUR
모듈형 본체 재질	PUR

### 비고


포장당	1 갯수
-----	------

### 전기적 연결

케이블: 5 m, PUR / PVC, 흑색, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm)

### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M8, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 쉽게 끼울 수 있는 전선 (Snap-in)




# E10197



## 소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAG030--S0005A03

### 연결부



BN =           코어 색상 :  
BK =           갈색  
BU =           흑색  
                  청색