


소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGG030--S0002E03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압 [V]	< 60 AC/DC
보호 클래스	III

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...90
보호등급	IP 67

기계적 데이터

크기 [mm]	8 x 8 x 30
재질	PUR
모듈형 본체 재질	PUR

비고


포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

케이블: 2 m, PVC, 흑색, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M8, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR




E10207



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGG030--S0002E03

연결부



BN = 코어 색상 :
BK = 갈색
BU = 흑색
 청색