


소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAG032--S0002A03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

특수성(시스템)	할로젠 함유되지 않음
----------	-------------

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
보호 클래스		III

출력

전기적 디자인	PNP
---------	-----

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 65

기계적 데이터

재질	TPU 투명함
모듈형 본체 재질	TPU, 투명함

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색

비고

포장당	1 갯수
-----	------

E10218



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAG032--S0002A03

전기적 연결

케이블: 2 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M8, 3자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 투명함; 잠금: 쉽게 끼울 수 있는 전선 (Snap-in)



연결부



BK = 코어 색상 :
BN = 흑색
BU = 갈색
 청색