


소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAG032--S0005A03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

특수성(시스템)

할로겐 함유되지 않음

전기적 데이터

동작 전압

[V]

10...30 DC

출력

전기적 디자인

PNP

작동 조건

주변온도

[°C]

-25...85

보호등급

IP 65

기계적 데이터

무게

[g]

146,6

재질

TPU 투명함

모듈형 본체 재질

TPU, 투명함

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이

스위칭 상태

1 x LED, 황색

작동

1 x LED, 녹색

비고

포장당

1 갯수

E10219



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAG032--S0005A03

전기적 연결


케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M8, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 투명함; 잠금: 쉽게 끼울 수 있는 전선 (Snap-in)



연결부



BK = 코어 색상 :
BN = 흑색
BU = 갈색
 청색