

E10251




소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH040ZDS0002A03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: EVC001

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 250 AC/DC
-------	-----	-------------

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 68

기계적 데이터

크기	[mm]	15 x 15 x 47
재질		PUR
모듈형 본체 재질		PUR
너트 재질		아연 주조합, 니켈도금함

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------

E10251



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH040ZDS0002A03

전기적 연결


케이블: 2 m, PUR / PVC, 흑색, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 아연 주조함, 니켈도금함



연결부



BN =
BK =
BU =

코어 색상 :
갈색
흑색
청색