

E10260





전선 연결된 플러그

SSTGH040PLSFKPG

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E11504

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...55 DC
-------	-----	------------

작동 조건

주변온도	[°C]	-40...85
------	------	----------

보호등급		IP 67
------	--	-------

기계적 데이터

크기	[mm]	20 x 20 x 52
----	------	--------------

재질		PBT
----	--	-----

모듈형 본체 재질		PBT
-----------	--	-----

너트 재질		PBT
-------	--	-----

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------

E10260



전선 연결된 플러그

SSTGH040PLSFKPG

전기적 연결

터미널: ...0,75 mm²; 케이블 피복: Ø 4...6 mm

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PBT; 잠금: PBT



연결부

