


# E10262



## 소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAA030MSS0010B03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



### 전기적 데이터

동작 전압 [M] < 250 AC / < 300 DC

### 작동 조건

주변온도 [°C] -25...90

보호등급 IP 67

### 기계적 데이터

재질 TPU

모듈형 본체 재질 TPU

너트 재질 황동, 니켈도금함

### 비고


포장당 1 갯수

### 전기적 연결

케이블: 10 m, PUR, 주황색, Ø 5,2 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 1/2", ㄱ자형; 코딩: C; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함




# E10262



## 소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAA030MSS0010B03

### 연결부



GN =           코어 색상 :  
RD/BK =       녹색  
RD/WH =       적색 / 흑색  
                  적색/흰색