


E10277



전선 연결된 플러그
SSTGH040MSSFKPG

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E11504
대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 125 AC / < 150 DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...85
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
크기	[mm]	20 x 20 x 52
재질		PA
모듈형 본체 재질		PA
너트 재질		황동, 니켈도금함
비고		
포장당		1 갯수

E10277



전선 연결된 플러그

SSTGH040MSSFKPG

전기적 연결

터미널: ...0,75 mm²; 케이블 피복: Ø 4...6 mm

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PA; 잠금: 황동, 니켈도금함



연결부

