


E10281



스플리터 박스

ZDO6H057MSS0010H09

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
보호 클래스		II
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하	[A]	4
최대 전류 부하 합계	[A]	12

작동 조건

주변온도	[°C]	-15...80
보호등급		IP 67

기계적 데이터

크기	[mm]	18 x 54 x 100
재질		TPU
모듈형 본체 재질		TPU
포트 스플리터 박스 수		6
커넥터 타입		M12

E10281



스플리터 박스

ZDO6H057MSS0010H09

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	6 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색


비고	
포장당	1 갯수

전기적 연결


케이블: 10 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

전기적 연결 - 슬롯

커넥터: 6 x M12; 코딩: A; 성형체: TPU; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5 Nm



연결부



BN =	코어 색상 :
BU =	갈색
GN =	청색
GN/YE =	녹색
GY =	녹색/황색
PK =	회색
RD =	분홍색
WH =	적색
YE =	흰색
	황색