


ZDO4H045MSS0,03A07



제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



## 전기적 데이터

|                  |     |            |
|------------------|-----|------------|
| 동작 전압            | [M] | 10...30 DC |
| 모듈/슬롯 당 최대 전류 부하 | [A] | 4          |
| 최대 전류 부하 합계      | [A] | 12         |

## 작동 조건

|      |      |          |
|------|------|----------|
| 주변온도 | [°C] | -15...90 |
| 보호등급 |      | IP 67    |

## 기계적 데이터

|              |      |              |
|--------------|------|--------------|
| 크기           | [mm] | 18 x 54 x 82 |
| 포트 스플리터 박스 수 |      | 4            |

## 디스플레이 / 작동 요소

|       |        |             |
|-------|--------|-------------|
| 디스플레이 | 스위칭 상태 | 4 x LED, 황색 |
|       | 작동     | 1 x LED, 녹색 |

## 비고

|     |      |
|-----|------|
| 포장당 | 1 갺수 |
|-----|------|

# E10290



## 스플리터 박스

ZDO4H045MSS0,03A07

### 전기적 연결

케이블: 0,35 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> + 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>

### 전기적 연결 - 슬롯

커넥터: 4 x M12; 코딩: A; 조임 토크: 0,5 Nm



### 연결부

|       |           |   |
|-------|-----------|---|
| BN    | 1 (1...4) | C |
| BU    | 3 (1...4) | C |
| GN/YE | 5 (1...4) | C |
| WH    | 4 (1)     | C |
| GN    | 4 (2)     | C |
| YE    | 4 (3)     | C |
| GY    | 4 (4)     | C |

|         |         |
|---------|---------|
|         | 코어 색상 : |
| BN =    | 갈색      |
| BU =    | 청색      |
| GN =    | 녹색      |
| GN/YE = | 녹색/황색   |
| GY =    | 회색      |
| WH =    | 흰색      |
| YE =    | 황색      |