

E10295




소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH040MSS0002F03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E10909

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



전기적 데이터

동작 전압 [V] < 250 AC / < 300 DC

작동 조건

주변온도 [°C] -25...90

보호등급 IP 67

기계적 데이터

크기 [mm] 27 x 15 x 39

재질 TPU

모듈형 본체 재질 TPU

너트 재질 황동, 비접착을 위해 덧입힘

비고

포장당 1 갯수

E10295



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH040MSS0002F03

전기적 연결


케이블: 2 m, PVC, 주황색, Ø 5 mm; 빛광선이 비춤; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 비접착을 위해 덧입힘; 조임 토크: 0,5 Nm



연결부



BN =
BK =
BU =

코어 색상 :
갈색
흑색
청색