


소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH040MSS0005F03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-------	-----	---------------------

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
------	------	----------

보호등급		IP 67
------	--	-------

기계적 데이터

크기	[mm]	27 x 15 x 39
----	------	--------------

재질		TPU
----	--	-----

모듈형 본체 재질		TPU
-----------	--	-----

너트 재질		황동, 비접착을 위해 덧입힘
-------	--	-----------------

비고


포장당		1 갯수
-----	--	------

전기적 연결

케이블: 5 m, PVC, 주황색, Ø 5 mm; 빛광선이 비춤; 3 x 0,34 mm²

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 7자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 비접착을 위해 덧입힘; 조임 토크: 0,5 Nm



E10296



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH040MSS0005F03

연결부



BN =
BK =
BU =

코어 색상 :
갈색
흑색
청색