



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGF030MSS0005A03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터		
동작 전압	[M]	< 60 AC / < 75 DC
보호 클래스		III

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 67

기계적 데이터		
재질		TPU
모듈형 본체 재질		TPU
너트 재질		황동, 니켈도금함

비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결		
케이블: 5 m, PUR / PVC, 주황색, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²		

전기적 연결 - 소켓		
커넥터: 1 x M8, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함		




E10354



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGF030MSS0005A03

연결부



BN =	코어 색상 :
BK =	갈색
BU =	흑색
	청색