


E10359



소켓을 보유한 접속 케이블

AD0GB030PLS0010E03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압 [M] < 250 AC

작동 조건

주변온도 [°C] -40...90

보호등급 IP 68

기계적 데이터

크기 [mm] 26 x 26 x 60

재질 TPU

모듈형 본체 재질 TPU

너트 재질 PA6 GV

비고

포장당 1 갯수

전기적 연결

케이블: 10 m, PVC, 주황색, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 7/8", 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: PA6 GV




E10359



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGB030PLS0010E03

연결부



BN =	코어 색상 :
BU =	갈색
GN/YE =	청색
	녹색/황색