




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션		
어플리케이션		폭발 위험영역 1
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 15 DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 67
안전 매개변수		
최대 내부 정전용량	[nF]	0,196
최대 내부 유도용량	[μH]	4
기계적 데이터		
크기	[mm]	15 x 15 x 43
재질		TPU 청색
모듈형 본체 재질		TPU, 청색
너트 재질		황동, 니켈도금함
비고		
비고	폭발 위험영역 (ATEX)에서 소켓을 사용하는 경우 배선에 관한 특별한 요구사항이 있습니다. 해당 설치규정의 요구 사항은 사용자가 전적으로 책임을 져야합니다.	
포장당		1 갯수

E10378



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOGH040MSN0020A04

전기적 연결


케이블: 20 m, PUR / PVC, 청색, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 청색; 잠금: 황동, 니켈도금함; 조임 토크: 0,5 Nm



연결부



BK = 코어 색상 :
BN = 흑색
BU = 갈색
WH = 청색
 흰색