



E11425



밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

VVDAB031MSS0005H03STGH030MSS



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압	[M]	< 24 AC/DC
과 전압 제어장치		yes; (VDR)
최대 전류 부하 합계	[A]	3

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67

기계적 데이터

무게	[g]	267,7
재질		PUR
모듈형 본체 재질		PUR
너트 재질		황동, 니켈도금함

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	작동	1 x LED, 황색
-------	----	-------------

액세서리

구성 부품	나사
	라벨링을 위한 패널

E11425



밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블


VVDAB031MSS0005H03STGH030MSS

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm



전기적 연결

케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 밸브 타입 B DIN, 7자형; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 황동에 니켈 도금; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm

