


# E11431



밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

VVSAB031MSS00,3H03STGH030MSS



## 어플리케이션

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| 특수성(시스템)     | 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점 |
| 실리콘을 사용하지 않음 | yes                                   |

## 전기적 데이터

|             |     |            |
|-------------|-----|------------|
| 동작 전압       | [M] | < 24 AC/DC |
| 과 전압 제어장치   |     | yes; (VDR) |
| 최대 전류 부하 합계 | [A] | 3          |

## 작동 조건

|      |      |          |
|------|------|----------|
| 주변온도 | [°C] | -25...80 |
| 보호등급 |      | IP 67    |

## 기계적 데이터

|           |     |           |
|-----------|-----|-----------|
| 무게        | [g] | 59        |
| 재질        |     | PUR       |
| 모듈형 본체 재질 |     | PUR       |
| 너트 재질     |     | 황동, 니켈도금함 |

## 디스플레이 / 작동 요소

|       |        |             |
|-------|--------|-------------|
| 디스플레이 | 스위칭 상태 | 1 x LED, 황색 |
|-------|--------|-------------|

## 액세서리

|       |            |
|-------|------------|
| 구성 부품 | 나사         |
|       | 라벨링을 위한 패널 |

# E11431



## 밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블


VVSAB031MSS00,3H03STGH030MSS

### 비고

|     |      |
|-----|------|
| 포장당 | 1 갯수 |
|-----|------|

### 전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm



### 전기적 연결

케이블: 0,3 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### 연결부



### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 밸브 타입 B 산업용 표준, 7자형; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 황동에 니켈 도금; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm

