



접속 케이블

VDOGF040MSS0005H04STGH040MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션		
특수성(시스템)		실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음		yes
전기적 데이터		
동작 전압	[M]	< 60 AC / < 75 DC
보호 클래스		III
최대 전류 부하 합계	[A]	3
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...85
보호등급		IP 68
기계적 데이터		
재질		PUR
모듈형 본체 재질		PUR
너트 재질		황동, 니켈도금함
비고		
포장당		1 갯수

E11445



접속 케이블

VDOGF040MSS0005H04STGH040MSS

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm



전기적 연결

케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,4 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M8, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...0,7 Nm

