



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAF030VAS0010E03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: EVT128

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



어플리케이션

특수성(시스템)

실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점

실리콘을 사용하지 않음

yes

전기적 데이터

동작 전압

[M]

< 60 AC / < 75 DC

보호 클래스

III

작동 조건

주변온도

[°C]

-25...85

보호등급

IP 68

기계적 데이터

재질

PVC

모듈형 본체 재질

PVC

너트 재질

스텐레스 (1.4404 / 316L)

비고

포장당

1 갯수

E11499



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAF030VAS0010E03

전기적 연결

케이블: 10 m, PVC, 주황색, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M8, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PVC; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...0,7 Nm



연결부

1	BN
3	BU
4	BK

BK = 코어 색상 :
BN = 흑색
BU = 갈색
 청색