E11501

소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAF032VAS0005E03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: EVT131

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !





어플리케이션		
특수성(시스템)		실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음		yes
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...30 DC
보호 클래스		III
출력		
전기적 디자인		PNP
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...85
보호등급		IP 68
기계적 데이터		
크기	[mm]	18 x 10 x 28
재질		PVC
모듈형 본체 재질		PVC
너트 재질		스텐레스 (1.4404 / 316L)
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색

E11501

소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAF032VAS0005E03

비고

포장당	1 갯수

전기적 연결

케이블: 5 m, PVC, 주황색, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M8, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PVC; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...0,7 Nm



연결부



코어 색상 :

BK = 흑색
BN = 갈색
BU = 청색