


전선 연결된 플러그

SSTA050MSSFKPG

단종제품

대체 제품: EVC817

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



어플리케이션

특수성(시스템)

실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점

실리콘을 사용하지 않음

yes

전기적 데이터

동작 전압

[M]

< 45 AC / < 70 DC

최대 전류 부하 합계

[A]

4; (...40 °C)

작동 조건

주변온도

[°C]

-25...85

보호등급

IP 68

기계적 데이터

무게

[g]

26,5

재질

PA

모듈형 본체 재질

PA

너트 재질

황동, 니켈도금함

비고

포장당

1 갯수

E11507



전선 연결된 플러그


SSTA050MSSFKPG

전기적 연결

스크류 터미널: ...0,75 mm²; 케이블 피복: Ø 4...6 mm

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 7자형; 코딩: A; 성형체: PA; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함



연결부

