


E11510



전선연결이 가능한 소켓

SDOAH042MSSFKPG



어플리케이션		
특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점	
실리콘을 사용하지 않음	yes	
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...30 DC
최대 전류 부하 합계	[A]	4; (...40 °C)
출력		
전기적 디자인	PNP	
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...85
보호등급	IP 68	
기계적 데이터		
무게	[g]	28,6
크기	[mm]	30 x 18 x 35
재질	PA	
모듈형 본체 재질	PA	
너트 재질	황동, 니켈도금함	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
비고		
포장당	1 갯수	

E11510



전선연결이 가능한 소켓

SDOAH042MSSFKPG

전기적 연결

스크류 터미널: ...0,75 mm²; 케이블 피복: Ø 4...6 mm

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: PA; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함



연결부

