


E11535



전선연결이 가능한 소켓

SDOAH030MSSFKPG

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 250 AC
-------	-----	----------

작동 조건

주변온도	[°C]	-40...85
------	------	----------

보호등급		IP 67
------	--	-------

기계적 데이터

무게	[g]	25
----	-----	----

크기	[mm]	35 x 20 x 30
----	------	--------------

재질		PBT
----	--	-----

모듈형 본체 재질		PBT
-----------	--	-----

너트 재질		PA
-------	--	----

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------

E11535



전선연결이 가능한 소켓

SDOAH030MSSFKPG

전기적 연결

스크류 터미널: ...0,75 mm²; 케이블 피복: Ø 6...8 mm

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 3자형; 코딩: C; 성형체: PBT; 잠금: PA



연결부

