


전선 연결된 플러그

SSTGF030MSSFPKG



어플리케이션

특수성(시스템)

금으로 도금한 접속점

전기적 데이터

동작 전압

[V]

< 50 AC / < 75 DC

보호 클래스

III

최대 전류 부하 합계

[A]

4

작동 조건

주변온도

[°C]

-25...90

보호등급

IP 68

기계적 데이터

무게

[g]

14,8

재질

PA

모듈형 본체 재질

PA

너트 재질

황동, 니켈도금함

비고

포장당

1 갯수

E11550



전선 연결된 플러그

SSTGF030MSSFPKG

전기적 연결

파고드는(접합시킬때) 기술: 0,14...0,38 mm²; 심선 절연 : PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); 케이블 피복: Ø 3...5 mm

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M8, 일자형; 코딩: A; 성형체: PA; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함



연결부

