




전선연결이 가능한 소켓
SDOGF040MSSFPKG



어플리케이션		
특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점	
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 45 AC / < 70 DC
보호 클래스		III
최대 전류 부하 합계	[A]	4
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 68
기계적 데이터		
무게	[g]	17,1
재질		PA
모듈형 본체 재질		PA
너트 재질		황동, 니켈도금함
비고		
포장당	1 갯수	

E11553



전선연결이 가능한 소켓


SDOGF040MSSFPKG

전기적 연결

파고드는(접합시킬때) 기술: 0,14...0,38 mm²; 심선 절연 : PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); 케이블 피복: Ø 3...5 mm

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M8, 일자형; 코딩: A; 성형체: PA; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함



연결부

