


# E11566



## T-배전함

T SPLITTER M12/2XUS



어플리케이션		
디자인		압력 센서를 위한 PNI
전기적 데이터		
동작 전압	[M]	< 30 AC / < 36 DC
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하	[A]	3
최대 전류 부하 합계	[A]	3
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 68
기계적 데이터		
무게	[g]	38,2
재질		PUR
비고		
비고		방향 커넥터 A/B 수평 (수직 센서용)
포장당		1 갯수

# E11566



## T-배전함

T SPLITTER M12/2XUS

### 전기적 연결

#### 연결부

