


Y 스플리터

Safety splitter box



어플리케이션

디자인 안전 (fail-safe) 센서의 유사 직렬 연결을 위한 T-조각

전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 30 AC / < 36 DC
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하	[A]	4
최대 전류 부하 합계	[A]	4

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 68

기계적 데이터

무게	[g]	31,4
재질		PUR
모듈형 본체 재질		PUR
너트 재질		황동, 니켈도금함

비고


포장당		1 갯수
-----	--	------

Y 스플리터

Safety splitter box

전기적 연결

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함

커넥터: 1 x M12; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함