




스플리터 박스

ZDO8H059MSS00,5H11

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: EBC038

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...30 DC
보호 클래스		II
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하	[A]	4
최대 전류 부하 합계	[A]	12

작동 조건


주변온도	[°C]	-15...80
------	------	----------

E11571



스플리터 박스

ZDO8H059MSS00,5H11

보호등급		IP 67	
기계적 데이터			
크기	[mm]	18 x 54 x 127	
재질		TPU	
모듈형 본체 재질		TPU	
포트 스플리터 박스 수		8	
커넥터 타입		M12	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이	스위칭 상태	8 x LED, 황색	
	작동	1 x LED, 녹색	
비고			
포장당		1 갯수	
전기적 연결			
케이블: 0,5 m, PUR / PVC, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 8,4 mm; 8 x 0,34 mm ² + 3 x 0,75 mm ²			
전기적 연결 - 슬롯			
커넥터: 8 x M12; 코딩: A; 성형체: TPU; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,5 Nm			
			


E11571

스플리터 박스

ZDO8H059MSS00,5H11



연결부



	코어 색상 :
BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
GN =	녹색
GN/YE =	녹색/황색
GY =	회색
PK =	분홍색
RD =	적색
VT =	보라색
WH =	흰색
YE =	황색