


접속 케이블

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS



전기적 데이터

동작 전압 [V]	< 60 AC / < 75 DC
보호 클래스	III

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...85
보호등급	IP 50

기계적 데이터

무게 [g]	113,9
재질	PUR
모듈형 본체 재질	PUR
너트 재질	황동, 니켈도금함

비고


포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

케이블: 3 m, PVC, 흑색, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x Sub D, 일자형; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함



전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M8, 일자형; 코딩: A; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함





접속 케이블

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS

연결부

