


플러그를 보유한 접속 케이블

ASTGH040VAS0002E04

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: EVT073

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



어플리케이션

특수성(시스템)

실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점

실리콘을 사용하지 않음

yes

전기적 데이터

동작 전압

[V]

< 250 AC / < 300 DC

작동 조건

주변온도

[°C]

-25...100

보호등급

IP 68; IP 69K

기계적 데이터

크기

[mm]

15 x 15 x 41,5

재질

PVC

모듈형 본체 재질

PVC

너트 재질

스텐레스 (1.4404 / 316L)

비고

포장당

1 갯수

E11585



플러그를 보유한 접속 케이블


ASTGH040VAS0002E04

전기적 연결

케이블: 2 m, PVC, 주황색, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PVC; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm



연결부

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	코어 색상 :
BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
WH =	흰색