


플러그를 보유한 접속 케이블

ASTGH040VAS0005E04

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-------	-----	---------------------

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...100
보호등급		IP 68; IP 69K

기계적 데이터

크기	[mm]	15 x 15 x 41,5
재질		PVC
모듈형 본체 재질		PVC
너트 재질		스텐레스 (1.4404 / 316L)

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------

E11586



플러그를 보유한 접속 케이블

ASTGH040VAS0005E04

전기적 연결

케이블: 5 m, PVC, 주황색, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PVC; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,7...0,9 Nm



연결부

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

코어 색상 :
BK = 흑색
BN = 갈색
BU = 청색
WH = 흰색