


E11590



CAN 버스 종단 저항이 있는 플러그

SSTGH050ZDAFKPG



어플리케이션		
특수성(시스템)		금으로 도금한 접속점
어플리케이션		CAN bus
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...85
보호등급		IP 68
기계적 데이터		
무게	[g]	8,39
크기	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
재질		TPU
모듈형 본체 재질		TPU
너트 재질		아연 주조합, 니켈도금함
비고		
비고		CAN-Bus 종료 저항 (120 Ω)은 M12 커넥터에 통합되어있습니다.
포장당		1 갯수

E11590




CAN 버스 종단 저항이 있는 플러그

SSTGH050ZDAFKPG

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 아연 주조합, 니켈도금합; 접촉점: 금으로 도금합; 조임 토크: ...0,6 Nm



연결부

