


# E11601



## 어댑터 소켓

EDOGH080MSS00,5E08 (PG9)



1 O 링



### 전기적 데이터

동작 전압 [M] < 30 AC / < 36 DC

### 작동 조건

주변온도 [°C] -25...90

보호등급 IP 67

### 기계적 데이터

무게 [g] 33

마운팅 스레드 PG 9

재질 황동 니켈도금함

모듈형 본체 재질 황동, 니켈도금함

### 비고

포장당 1 갯수

# E11601



## 어댑터 소켓


EDOGH080MSS00,5E08 (PG9)

### 전기적 연결

케이블: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm)

### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: 황동, 니켈도금함



### 연결부

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

DIN 47100을 준수 코어 색상 :

한 색상

BN =	갈색
BU =	청색
GN =	녹색
GY =	회색
PK =	분홍색
RD =	적색
WH =	흰색
YE =	황색