


E11627



T-배전함

T SPLITTER M12/2XUS



전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 30 AC / < 36 DC
모듈/슬롯 당 최대 전류 부하	[A]	3
최대 전류 부하 합계	[A]	3

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 68

기계적 데이터

무게	[g]	39,7
재질		PUR
모듈형 본체 재질		PUR
너트 재질		황동, 니켈도금함

액세서리

구성 부품		보호 마개: 1
-------	--	----------

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------

E11627




T-배전함

T SPLITTER M12/2XUS

전기적 연결

연결부



커넥터: 1 x M12; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함