


E11655



밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

AVSAC031PLS0005H03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

| | |
|--------------|--------------------------|
| 특수성(시스템) | 실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음 |
| 실리콘을 사용하지 않음 | yes |

전기적 데이터

| | |
|-----------|------------|
| 동작 전압 [V] | < 24 AC/DC |
| 과 전압 제어장치 | yes; (VDR) |

작동 조건

| | |
|-----------|----------|
| 주변온도 [°C] | -20...80 |
| 보호등급 | IP 67 |

기계적 데이터

| | |
|-----------|---------------------|
| 크기 [mm] | 21,5 x 18 x 32 |
| 재질 | PP; 플루오르 탄성고무 (FKM) |
| 모듈형 본체 재질 | PP / FPM |
| 너트 재질 | 황동, 니켈도금함 |

비고

| | |
|-----|------|
| 포장당 | 1 갯수 |
|-----|------|

E11655



밸브 플러그를 보유한 점퍼 케이블

AVSAC031PLS0005H03

전기적 연결


케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 밸브 타입 C 산업용 표준, 7자형; 성형체: PP / FPM; 잠금: 황동, 니켈도금함



연결부



BN = 코어 색상 :
 갈색
BU = 청색
GN/YE = 녹색/황색