


E11656



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAA030MSS0005H03

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션	
특수성(시스템)	할로겐 함유되지 않음
전기적 데이터	
동작 전압	[V] < 250 AC / < 300 DC
작동 조건	
주변온도	[°C] -25...90
보호등급	IP 67
기계적 데이터	
재질	TPU
모듈형 본체 재질	TPU
너트 재질	황동, 니켈도금함
비고	
포장당	1 갯수

E11656



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAA030MSS0005H03

전기적 연결


케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,6 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x 1/2", ㄱ자형; 코딩: C; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함



연결부



BN = 코어 색상 :
BU = 갈색
GN = 청색
YE = 녹색
 황색