


E11658



전선연결이 가능한 소켓

SDOAH040MSSFKPG



어플리케이션		
특수성(시스템)		실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음		yes
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 250 AC/DC
최대 전류 부하 합계	[A]	4; (...40 °C)
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...100
보호등급		IP 68
기계적 데이터		
무게	[g]	30,2
크기	[mm]	35 x 20 x 30
재질		PA
모듈형 본체 재질		PA
너트 재질		황동, 니켈도금함
비고		
포장당		1 갯수

E11658



전선연결이 가능한 소켓

SDOAH040MSSFKPG

전기적 연결

스크류 터미널: ...0,75 mm²; 케이블 피복: Ø 6...8 mm

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 7자형; 코딩: A; 성형체: PA; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함



연결부

