


Y 접속 케이블

YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: EVC503

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



3-1 입력 케이블 회색
3-2 octavis 케이블 흑색

어플리케이션

특수성(시스템)

할로젠 함유되지 않음

전기적 데이터

동작 전압

[M]

10...30 DC

최대 전류 부하 합계

[A]

4

작동 조건

주변온도

[°C]

-25...90

보호등급

IP 68

기계적 데이터

무게

[g]

65

재질

TPU

모듈형 본체 재질

TPU

너트 재질

황동, 니켈도금함

포트 스플리터 박스 수

2

비고

포장당

1 갯수

Y 접속 케이블

YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

전기적 연결

케이블: 0,25 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 5 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


전기적 연결 - 소켓

커넥터: 2 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함



전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함



연결부

