


E11685



벌크 케이블

CABLE/ 50M/ PUR/4X0,34/BK



어플리케이션									
특수성(시스템)	할로겐 함유되지 않음; 적합한 연결사슬								
작동 조건									
주변온도	[°C] -40...90								
기계적 데이터									
무게	[g] 1612								
적합한 연결사슬	yes								
적합한 연결사슬	<table border="1"> <tr> <td>자유로운 적용을 위한 편심거리</td> <td>케이블 지름의 최소한 10 배</td> </tr> <tr> <td>운행속도</td> <td>5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임</td> </tr> <tr> <td>구부러짐 간격</td> <td>> 5 Mio.</td> </tr> <tr> <td>비틀림에 대한 부하력</td> <td>± 180 °/m</td> </tr> </table>	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s ² 임	구부러짐 간격	> 5 Mio.	비틀림에 대한 부하력	± 180 °/m
자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배								
운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s ² 임								
구부러짐 간격	> 5 Mio.								
비틀림에 대한 부하력	± 180 °/m								
비고									
포장당	1 갯수								
전기적 연결									
케이블: 50 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 흑색, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm ² , PP									