




소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH040MSN0002A04

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션		
어플리케이션		폭발 위험영역 1
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 15 DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
크기	[mm]	27 x 15 x 39
재질		TPU
모듈형 본체 재질		TPU
너트 재질		황동, 니켈도금함
비고		
비고		폭발 위험영역 (ATEX)에서 소켓을 사용하는 경우 배선에 관한 특별한 요구사항이 있습니다. 해당 설치규정의 요구 사항은 사용자가 전적으로 책임을 져야합니다.
포장당		1 갯수

E11693



소켓을 보유한 접속 케이블


ADOAH040MSN0002A04

전기적 연결


케이블: 2 m, PUR / PVC, 청색, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 황동, 니켈도금함



연결부



BN = 코어 색상 :
GY = 갈색
WH = 회색
 흰색