


E11697



소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAO140MSS0005B11



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 30 DC
최대 전류 부하 합계	[A]	3
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...90
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
무게	[g]	421,5
크기	[mm]	45 x 20 x 49
재질		PUR
모듈형 본체 재질		PUR
너트 재질		황동, 니켈도금함
비고		
포장당		1 갯수

E11697



소켓을 보유한 접속 케이블


ADOAO140MSS0005B11

전기적 연결

케이블: 5 m, PUR, 흑색, Ø 7,5 mm; 2 x 0,34 mm² (14 x Ø 0,15 mm) + 10 x 0,25 mm² (7 x Ø 0,2 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M16, ㄱ자형; 성형체: PUR; 잠금: 황동, 니켈도금함



연결부

A	BN
C	GY/PK
E	BK
G	PK
J	GN
L	BU
N	RD/BU
O	VT
P	WH
R	RD
S	GY
T	YE

M:	사용되지 않음
U:	사용되지 않음
	코어 색상:
BK =	흑색
BN =	갈색
BU =	청색
GN =	녹색
GY =	회색
PK =	분홍색
VT =	보라색
WH =	흰색
YE =	황색
RD =	적색