


E11714



전선연결이 가능한 소켓

SDOAH050MSSFKPG



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 125 AC/DC
최대 전류 부하 합계	[A]	4; (...40 °C)

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...100
보호등급		IP 68

기계적 데이터

무게	[g]	30,9
크기	[mm]	35 x 20 x 30
재질		PA
모듈형 본체 재질		PA
너트 재질		황동, 니켈도금함

비고

포장당	1 갯수
-----	------

E11714



전선연결이 가능한 소켓


SDOAH050MSSFKPG

전기적 연결

스크류 터미널: ...0,75 mm²; 케이블 피복: Ø 6...8 mm

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 7자형; 코딩: A; 성형체: PA; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함



연결부

