


전선 연결된 플러그

SSTGH050VASFPKG

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E11859

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 125 AC/DC
최대 전류 부하 합계	[A]	4; (...40 °C)

작동 조건

주변온도	[°C]	-40...85
보호등급		IP 67

기계적 데이터

크기	[mm]	20 x 20 x 52
재질		PA
모듈형 본체 재질		PA
너트 재질		스텐레스 (1.4571/316Ti)

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------

E11716



전선 연결된 플러그


SSTGH050VASFPKG

전기적 연결

터미널: ...0,75 mm²; 케이블 피복: Ø 6...8 mm

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: PA; 잠금: 스텐레스 (1.4571/316Ti); 접촉점: 금으로 도금함



연결부

